

Gasilniki s peno brez fluora

S 6 A Free (polnilni gasilniki)

***FluorineFree 06 FC
(polnilni gasilniki)**

***FluorineFree 09 FC
(polnilni gasilniki)**

***FluorineFree 06 FS
(gasilniki pod stalnim tlakom)**

***FluorineFree 09 FS
(gasilniki pod stalnim tlakom)**

Neprizanesljivi za požar, okolju prijazni

Če se trdne ali tekoče snovi vnamejo in jih je treba učinkovito pogasiti, so gasilniki s peno brez fluora podjetja NEURUPPIN idealna rešitev za gašenje požara. Poleg visoko učinkovitih rezultatov gašenja v požarnih razredih A in B ter za električno napeljavo in trdožive kakovosti „Made in Germany“ se ti aparati odlikujejo predvsem s svojo okoljsko prijaznostjo.

Učinkovito, nestrupeno in z učinkovito rabo virov

Tukaj uporabljena gasilna sredstva podjetja NEURUPPIN niso razvrščena med nevarna in so sestavljena iz obnovljivih, učinkovito uporabljenih virov. Dodatna pomembna prednost: V primerjavi z gasilniki na prah je čiščenje po gašenju minimalno – nanosena pena se lahko enostavno odstrani.

Bio-modeli za številna mesta uporabe

Gasilniki s peno brez fluora podjetja NEURUPPIN so za vsako mesto uporabe posebej na voljo kot polnilne izvedbe in tudi kot izvedbe pod stalnim tlakom. Njihova uporaba je samo po sebi razumljiva in varna tudi za neusposobljene uporabnike. Zahvaljujoč svojim dolgim časom brizganja aparati zagotavljajo uspešne rezultate gašenja.

Področja uporabe

- Gašenje požarov za požarna razreda A in B ter za električno napeljavo
- Proizvodna in predelovalna industrija
- Delavnice
- Ročna ali obrtna dejavnost
- Pisarne
- Prodajalne
- Skladišča in logistika
- Kinodvorane, gledališča in drugi uprizoritveni prostori
- Upravne stavbe
- Zdravstvene in varstvene ustanove
- Izobraževalne ustanove
- Gostinstvo



Posebne prednosti

- **Ekološko sprejemljivo gasilno sredstvo** – gasilna sredstva so brez dodanih spojin, ki vsebujejo fluor, ne vsebujejo niti dodanih snovi PFOS, PFOA, PFHxA ali PFAS. Sestavine izvirajo iz naravnih obnovljivih virov in so zato hitro biorazgradljive.
- **Samo po sebi razumljiva funkcionalnost** – zanesljiva in varna uporaba.
- **Pri gašenju ni zmanjšane vidljivosti** – velika prednost v primerjavi z gasilniki na prah.
- **Varna uporaba** – ročnik za gašenje z vgrajeno funkcijo zaščite pred previsokim tlakom (pri polnilnih gasilnikih).
- **Razvidna operativna zmogljivost** – manometer vizualno prikazuje notranji tlak v posodi in tako zagotavlja zaščito pred neopaženim padcem tlaka, npr. zaradi predhodne uporabe, opuščenega vzdrževanja ali sabotaze (pri gasilnikih pod stalnim tlakom).
- **Z zaščito pred korozijo** – jeklena posoda s kakovostnim rdečim praškastim premazom (brez TGIC) in dodatnim, 1 mm debelim notranjim premazom iz PE z dvojnimi preverjanjem kakovosti.
- **Enostavno vzdrževanje** – skozi veliko odprtino v posodi in s pripravljeno raztopino.
- **Brez prekomernega vrtenja pri vzdrževanju** – robusten medeninast ventil (kromiran) s pokrivno matico.
- **Dolga življenjska doba** – robustna izvedba iz kakovostnih materialov.
- **Stensko držalo in plastični podstavek** – serijsko v obsegu dobave.

Opomba: Nemška jezikovna različica tega dokumenta je uradna različica. Če je ta dokument preveden v drug jezik (ne nemški) in pride do protislovja med nemško jezikovno različico in prevodom, velja nemška jezikovna različica.

Tehnični podatki


Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

S 6 A Free		*FluorineFree 06 FC 27A 144B 40F 0/60°C		*FluorineFree 09 FC 43A 183B 40F 0/60°C		*FluorineFree 09 FS 43A 183B 40F 0/60°C	
Količina polnjenja (l):	6	6	9	6	9	6	9
Gasilno sredstvo:	NEUFOAM Free	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA	*Formula FluorineFree AB NPCA
Razred:	21A 113B	27A 144B 40F kot tudi po električni napeljavi	43A 183B 40F kot tudi po električni napeljavi	27A 144B 40F kot tudi po električni napeljavi	43A 183B 40F kot tudi po električni napeljavi	27A 144B 40F kot tudi po električni napeljavi	43A 183B 40F kot tudi po električni napeljavi
Enote gasilnega sredstva:	6	9	12	9	12	9	12
Temperatura (°C):	0°C do +60°C						
Teža (kg):	10,2	10,6	15,4	10,3	15,0	10,3	15,0
Širina (mm):	290	290	315	235	255	235	255
Višina (mm):	550	545	510	590	550	590	550
Čas brizganja (s):	30	50	115	45	110	45	110
Doseg brizganja (m):	4 do 6 m						

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

* „Brez fluora“ izraža, da gasilno sredstvo ne vsebuje namerno dodanih per- in polifluoroalkilnih snovi (PFAS).
NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost: